



M-RG405020S

Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 400x2000x500 RAL7035

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 2000 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 500 mm |

Normen

| | |
|----------------|------|
| EMV Ausführung | Nein |
|----------------|------|

Ausstattung

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|----|
| Zusatzgerät anreihbar | Ja |
|-----------------------|----|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Bodenmontage | Ja |
|---------------------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------|----------------|
| Schutzart IP | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |

Werkstoff

| | |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Glanzgrad | Matt |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|