



M-RG1205020S

Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1200x2000x500 RAL7035

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2000 mm
Largeur	1200 mm
Profondeur	500 mm

Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

Equipped

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Connectivity

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

Accessories

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I

Matériau

Matériau	Acier
Finition	Mat