



B04020



**Centralino 24 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 24 GRI**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Corrente**

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	2
Numero di file	2
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	24
------------------	----

**Serie**

Altezza	400 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	113 mm
Numero di unità in larghezza	13

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Plastica
Codice RAL	7035
Colore	Grigio

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK09
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	650 °C

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

