



5813020



LBM-310 IP Audio Modul duplex EB Edelstahl matt MODESTA

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Silber
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	4 VA
-------------------------------------	------

Abmessungen

Abmessungen	120 x 120 mm
Höhe	120 mm
Breite	120 mm
Tiefe	43 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

Leistung

Leistungsaufnahme standby	2,20 W
---------------------------	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Ausstattung

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

Texte

Montageart	Montage in MODESTA Rahmen
Anschluss	Integrierter 2-fach Ethernet-Switch RJ45, 10/100 Mbit/s Auto-Sensing PoE Zwei potenzialfreie Relais-Schaltkontakte (Schließer) Micromatch-Buchsenleiste für Tastermatrix, Tastatur- und Display-Call-Modul Spannungsausgang 24 V/200 mA für Namensschild-Beleuchtung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja