



C-T16020-MV

Stahlblechtür 1600x2000 IP40 für Doppeltür Bandung rechts RAL7035

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1896 mm
Breite	794 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP40
--------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja