



C-T16020-MV

Porte en tôle d'acier 1600x2000 IP40 p. porte double charnière à droite RAL7035

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1896 mm
Largeur	794 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Butée de porte

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui