



LNH0006M3

**Fusible NH000 gG 500V 6A indicateur central, pattes sous tension**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Courbe gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'emploi Ue 500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz 500 - 500 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 6 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 120 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 1.60 W

**Dimensions**

Hauteur 79 mm

Largeur 21 mm

Profondeur 51 mm

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui