



LNH0006M3

NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 6A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik gG

Sicherung

Sicherungsgröße NH000

Sicherungscharakteristik gG

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 500 - 500 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 6 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,60 W

Abmessungen

Höhe 79 mm

Breite 21 mm

Tiefe 51 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja