



LNH0006M3

**Pojistka nožová NH000 gG 500V 6A dvojitá signalizace**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Vypínací charakteristika gG

**Pojistka**

Velikost pojistky NH000

Charakteristika pojistek gG

**Napětí**

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 500 - 500 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 500 - 500 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 6 A

**Podmínky použití**

Izolované Ne

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 120 kA

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1,60 W

**Rozměry**

Výška 79 mm

Šířka 21 mm

Hloubka 51 mm

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano