



LNH0006M3

## Knivsäkring 000 6A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Kurva gG

#### Säkring

Säkringsstorlek NH000

Säkringens karakteristik gG

#### Spänning

Matarspänning AC

Märkdruftspänning Ue 500 - 500 V

Märkspänning vid AC 50 Hz 500 - 500 V

#### Elektrisk ström

Märkström 6 A

#### Användningsförhållanden

Isolerad Nej

#### Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1) 120 kA

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 1,60 W

#### Dimensioner

Höjd 79 mm

Bredd 21 mm

Djup 51 mm

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja