



TXA111



Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 4

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 320 mA

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Ausgangsspannung 28 - 32 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 2.5 mm²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Konnektivität

Anschlussart quickconnect

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Texte

Sicherung Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz

Anschluss Schutzleiter muss angeschlossen werden

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 4

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja