



452210



Prise d'antenne 3 trous, directe

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 2150 MHz	2 dB
Atténuation de raccordement à 860 MHz	5,50 dB

Raccordement

Type de connection / prise	Embout de prise de courant
----------------------------	----------------------------

Fréquence

Bande passante	5 - 2400 MHz
Technologie large bande	5 - 2400 MHz

Equipement

Nombre de sorties	3
-------------------	---

Matières

Matière	Métal
---------	-------

Dimensions

Profondeur	27,20 mm
Profondeur de montage	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Textes

Function	Compatible HDTV
Tension	Conduite du courant continu
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Platine de support / bague de support	Oeillets externes détachables sur le support pour les designs arrondis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui