



452210



Prise d'antenne 3 trous, directe

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Atténuation

| | |
|----------------------------------------|------|
| Atténuation de raccordement à 2150 MHz | 2 dB |
|----------------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 5,50 dB |
|---------------------------------------|---------|

Raccordement

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Type de connection / prise | Embout de prise de courant |
|----------------------------|----------------------------|

Fréquence

| | |
|----------------|--------------|
| Bande passante | 5 - 2400 MHz |
|----------------|--------------|

Equipement

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 3 |
|-------------------|---|

Matières

| | |
|---------|-------|
| Matière | Métal |
|---------|-------|

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Profondeur | 27,20 mm |
|------------|----------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 40 mm |
|-----------------------|-------|

Installation, montage

| | |
|-------------|------------------|
| Montage sur | Montage encastré |
|-------------|------------------|

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|