



452210



## Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz	2 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz	5,50 dB

#### Aansluiting

Type connector/steker	Einddoos
-----------------------	----------

#### Frequentie

Frequentie bandbreedte	5 - 2400 MHz
Breedbandtechnologie	5 - 2400 MHz

#### Samenstelling

Aantal uitgangen	3
------------------	---

#### Materiaal

Materiaal	Metaal
-----------	--------

#### Afmetingen

Diepte	27,20 mm
Inbouwdiepte	40 mm

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Teksten

Functie	Geschikt voor HDTV
Spanning	Laat gelijkspanning door
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Draagplaat/draagring	Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja