



452210

Utičnica, antenska, 3 rupe, TV, FM, 1930/Glas/R.classic, jedna kutija

#### Tehničke karakteristike

##### Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

##### Prigušivanje

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Gubitak pri 2150 MHz | 2 dB    |
| Gubitak pri 860 MHz  | 5,50 dB |

##### Veza

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Krajnja utičnica |
|--------------------------|------------------|

##### Frekvencija

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Frekvencijski pojas | 5 - 2400 MHz |
|---------------------|--------------|

##### Oprema

|             |   |
|-------------|---|
| Broj izlaza | 3 |
|-------------|---|

##### Materijali

|           |       |
|-----------|-------|
| Materijal | Metal |
|-----------|-------|

##### Dimenzije

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Dubina          | 27,20 mm |
| Ugrađena dubina | 40 mm    |

##### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |