



452210



Β.ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2,5 dB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξασθένιση σύνδεσης

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz 2 dB

Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz 5,50 dB

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Τερματική πρίζα

Συχνότητα

Εύρος ζώνης συχνοτήτων 5 - 2400 MHz

Ευρυζωνική τεχνολογία 5 - 2400 MHz

Εξοπλισμός

Αριθμός εκδόων 3

Υλικά

Υλικό Μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος 27,20 mm

Ενσωματωμένο βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Κείμενο

Λειτουργία κατάλληλο για HDTV

Τάση επιτρέπει την διέλευση DC

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης Οι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάσουν για στρογγυλές εκδόσεις

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι