



452210



Розетка антенна, 3 отвори, окрема

Технічні характеристики

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Затухання

Втрати на частоті 2150 Мгц 2 dB

Втрати на частоті 860Мгц 5,50 dB

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Кінцева розетка

Частота

Ширина смуги частот 5 - 2400 MHz

Широкопasmовна технологія 5 - 2400 MHz

Обладнання

Кількість виходів 3

Матеріали

Матеріал Метал

Розміри

Глибина 27,20 mm

Вбудована глибина 40 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Тексти

Функція Підходить для HDTV

Напруга Підвід напруги постійного струму

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Опорна пластина/опорне кільце зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так