



VU602NWH

volta.hybrid, PŽ, 2x12M i 2xmontažna ploča

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Snaga

Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$. 17,50 W

Oprema

Broj šina 2

Broj redova 5

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 24

Broj klema za polumodule po šini 48

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 880,50 mm

Širina 348 mm

Dubina 98 mm

Ugrađena visina 865 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Dimenzije

Ugrađena širina 314,50 mm

Poklopac, vrata

Broj brava 0

Dimenzije

Ugrađena dubina 89 mm

Broj jedinica širine 12

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Materijali

Materijal montažne ploče	Metal
--------------------------	-------

Oprema

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Da
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
---------------------	----------------------------

Ispitivanje užarenom žicom	650 °C
----------------------------	--------

Održivost

Uskladenost sa RoHS	Da
---------------------	----