



FWU42M2

**FW Rozdzielnica kompletna 4rz. 104 M II kl p/t**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Sprzęt**

Liczba szyn	4
Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

**Pojemność**

Liczba modułów	104
----------------	-----

**Funkcje**

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
--	-----

**Wymiary**

Wysokość	703 mm
Szerokość	603 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	652 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

**Wymiary**

Szerokość wbudowania	560 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	26

**Pokrywa, drzwi**

Typ uchwytu	Zatrzask
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Pojedyncze drzwi

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	4
------------------------	---

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Bez zamka

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----