



FWU42M2

FW Rozdzielnica kompletna 4rz. 104 M II kl p/t

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	4
Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	96
----------------	----

Funkcje

Posiada wyłącznik główny zabezpieczający	Nie
--	-----

Wymiary

Wysokość	703 mm
Szerokość	603 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	652 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	560 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	26

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu	Zatrask
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	4
------------------------	---

Materialy

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Bez zamka

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----