



WH22582706T

**kallysto montage en canaux: Prise 2x T23/80 x 100mm + boîte G3 et cadre Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 80 mm

Largeur 100 mm

Profondeur 61 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Canal d'installation

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Raccordement à fiche

Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

---

**Identification**

---

Avec inscription Non

---

**Textes**

---

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

---

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

Type Appareil gr. I

---

**Convient pour**

---

kallysto encastré

---

**Durabilité**

---

Sans halogène Oui

---

Conforme à la directive RoHS Oui

---