



138121

Центр.панель для анетеної розетки 3 отвори, пол.білизна, 1930/Glas

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	2
Кількість модулів	2

Матеріали

Colour	Чорний
Код RAL	9005
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Дюропласт
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	80 mm
Ширина	151 mm
Глибина	9 mm

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна Вертикальний
-----------------------------------	-------------------------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK02

Тексти

Режим встановлення	З'єднання хомутом Для вертикального та горизонтального монтажу
--------------------	---

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так