



WE001G



#### Interrupteur va-et-vient Essensya 10A à griffes

##### Caractéristiques techniques

###### Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

###### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

###### Matière

Couleur	Pure
---------	------

Code RAL

9010

Finition

Brillant

Matériau

Polycarbonate (PC)

###### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

###### Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

###### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

###### Dimensions

Dimensions	70 x 75 mm
------------	------------

###### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

###### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

###### Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------