



M-RG408018

Armoire standard IP55 400x1800x800 laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1800 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	800 mm

Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

Equipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I

Matière

Matière	Acier
Finition	Mat

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----