



FZ215SD

Reserve deur, 3 velden links, IP54, Klasse II, 1900 x 800 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	1900 mm
Breedte	800 mm
Diepte	20 mm

##### Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

##### Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Productkleur	Lichtgrijs
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

##### Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

##### Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Type slot	3-zijdig 7 mm

##### Samenstelling

Aantal sleutels	1
-----------------	---

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

