



KC325

Pont de liaison,3pole,languette/phase,125mm

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

#### Architecture

Nombre de pôles

3

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0,60 W

#### Raccordement

Section du conducteur

10 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Câble

Longueur de câble

0,12 m

#### Dimensions

Longueur

125 mm

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui