



KC325

Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 125mm

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 3

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.60 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 10 - 10 mm²

Kabel

Kabellänge 0.12 m

Abmessungen

Länge 125 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja