



KC325

### Pont de liaison,3pole,languette/phase,125mm

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

##### Architecture

Nombre de pôles 3

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.60 W

##### Raccordement

Section du conducteur 10 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Câble

Longueur de câble 0.12 m

##### Dimensions

Longueur 125 mm

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui