



KC325

Pont de liaison,3pole,languette/phase,125mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Architecture

Nombre de pôles

3

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0.60 W

Raccordement

Section du conducteur

10 - 10 mm²

Câble

Longueur de câble

0.12 m

Dimensions

Longueur

125 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui