



KC325

Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 3

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 0,60 W

Připojení

Průřez vodiče 10 - 10 mm²

Kabel

Délka kabelu 0,12 m

Rozměry

Délka 125 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano