



KC325

Överkopplingsbygel L=125mm

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Arkitektur

Antal poler 3

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 0,60 W

Anslutning

Ledararea 10 - 10 mm²

Kabel

Kabellängd 0,12 m

Dimensioner

Längd 125 mm

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja