



KC325

### З'єднувальний міст 3P/125мм

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

##### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,60 W
--	--------

##### Під'єднання

Поперечний розріз дроту	10 - 10 mm <sup>2</sup>
-------------------------	-------------------------

##### Кабель

Довжина кабелю	0,12 m
----------------	--------

##### Розміри

Довжина	125 mm
---------	--------

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----