



KC325

З'єднувальний міст 3P/125мм

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,60 W
--	--------

Під'єднання

Поперечний розріз дроту	10 - 10 mm ²
-------------------------	-------------------------

Кабель

Довжина кабелю	0,12 m
----------------	--------

Розміри

Довжина	125 mm
---------	--------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----