



KC350

Pont de liaison,3pole,languette/phase,150mm

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

63 A

**Architecture**

Nombre de pôles

3

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

0,90 W

**Raccordement**

Section du conducteur

10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Câble**

Longueur de câble

0,15 m

**Dimensions**

Longueur

150 mm

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui