



KC350

Bedradingsset 3-polig zwart 150 mm

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Architectuur

Aantal polen 3

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0,90 W

Aansluiting

Leidingdoorsnede 10 - 10 mm²

Kabel

Kabellengte 0,15 m

Afmetingen

Lengte 150 mm

Duurzaamheid

RoHS conform Ja