



KC350

Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.90 W
---------------------------------------	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	10 - 10 mm ²
-------------------	-------------------------

Kabel

Kabellänge	0.15 m
------------	--------

Abmessungen

Länge	150 mm
-------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----