



KC350

Pont de liaison, 3pôle, languette/phase, 150mm

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Architecture**

Nombre de pôles 3

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 0.90 W

**Raccordement**

Section du conducteur 10 - 10 mm<sup>2</sup>

**Câble**

Longueur de câble 0.15 m

**Dimensions**

Longueur 150 mm

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui