



KC350

Pont de liaison, 3pole, languette/phase, 150mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Architecture

Nombre de pôles

3

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0.90 W

Raccordement

Section du conducteur

10 - 10 mm²

Câble

Longueur de câble

0.15 m

Dimensions

Longueur

150 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui