



KC350

Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 3

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,90 W

Anschluss

Leiterquerschnitt 10 - 10 mm²

Kabel

Kabellänge 0,15 m

Abmessungen

Länge 150 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja