



KC350

Propojovací můstek 3-pól. rozteč 150 mm, 10mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 3

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 0,90 W

Připojení

Průřez vodiče 10 - 10 mm²

Kabel

Délka kabelu 0,15 m

Rozměry

Délka 150 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano