



M1346

**FB, scheidingsshot voor goot 60-80 mm hoog, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	60 mm
Lengte	2000 mm

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Zwart

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Hangend
---------------	---------

**Samenstelling**

Montagewijze scheidingswand	Klemverbinding
-----------------------------	----------------

**Geschikt voor**

FB 60x110 / FB 60x130 / FB 60x150 / FB 60x190 / FB 60x230 / FB 80x130

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

