



M1346

FB, scheidingsschot voor goot 60-80 mm hoog, zwart

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Lengte	2000 mm

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Zwart

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Hangend
---------------	---------

Geschikt voor

FB 60x110 / FB 60x130 / FB 60x150 / FB 60x190 / FB 60x230 / FB 80x130

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

