



M1673TRAN

**Mini-snap 6,5-8 mm, inclusief kleefband, transparant**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte	8 mm
Breedte	8 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	49 - 49 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	0
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

**Uitrusting**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

