



M1673TRAN

**Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm transparent**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	8 mm
Breite	8 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	49 - 49 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	0
---	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemme im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

