



M1673TRAN

Minikanal Snap, 8x8mm, för kabel \varnothing 6,5-8mm, 2 m, utan lock, PVC, Transparent

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	8 mm
Bredd	8 mm
Längd	2000 mm
Inre area	49 - 49 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (\varnothing 11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	0
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

