



REU610Y



**Video-Audio Modul EB 2Draht MODESTA**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

**Leistung**

Stromverbrauch während des Betriebs	2,40 VA
-------------------------------------	---------

**Abmessungen**

Abmessungen	85 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	85 mm
Tiefe	23 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby	0,24 W
---------------------------	--------

**Funktionen**

Türkommunikationsart	Audio + Video
Funktion	Sehen

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

**Ausstattung**

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

**Texte**

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungskabel
Beleuchtung	Unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----