



B05766



### IP65 CE 08 PDF R Centralino stagno 8 moduli con piastra di fondo ROSSO

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Equipaggiamento

Numero di file	1
----------------	---

Con morsettiera di neutro	No
---------------------------	----

##### Numero di moduli

Numero di moduli	8
------------------	---

##### Serie

Altezza	200 mm
---------	--------

Larghezza	195 mm
-----------	--------

Profondità	106 mm
------------	--------

Numero di unità in larghezza	8
------------------------------	---

##### Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

##### Materiali

Codice RAL	7035
------------	------

Colore	Rosso
--------	-------

##### Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	Si
--------------------------	----

##### Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto
--------------------	--------------------

#### Illustrazioni | Disegni

