



FG22WD1

Verdeler IP54 geaard 1900 x 600 x 400 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1900 mm
Breedte	600 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	3 mm dubbelbaardsluiting Speciaal gereedschap
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	24
----------------------	----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Dubbele deur, asymmetrisch

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

