



FG22WD1

**Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 288 M**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	1900 mm
Bredd	600 mm
Djup	400 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3 mm dubbelspårås Specialverktyg
Slagtålighet IK	IK10

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4

**Installation, montering**

Montering	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

**Utrustning**

Antal rader	24
-------------	----

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej
Dörrtyp skåp	Dubbeldörr, asymmetrisk

**Elektrisk ström**

Märkström	1600 A
-----------	--------

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

