



FP74QS

**Armoire Univers IP44 classe II h 1100mm l 1050mm p 205mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1100 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

**Equipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

**Equipement**

Nombre de rangées	7
-------------------	---

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte double, symétrique

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----